

Bahco Lima rotativa SC C0616AL06



Referência	S5462.001.570
Marca	-
UBB	240208002230
UNSPSC	23251706
EAN	7311518181826
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Forma da cabeça	Cilindro de ponta esférica
Diâmetro do eixo	6
Comprimento de trabalho	16
Adequado para alumínio	Sim
Adequado para metais não ferrosos	Sim
Material de corte	HM
Com veio	Sim
Cortador de diâmetro 6	
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032	WRC

Normas