



Bahco Lima rotativa SC E 10 18 M 06

Referência	S5491.001.630
Marca	-
UBB	203203060694
UNSPSC	23251706
EAN	7311518035563
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Forma da cabeça	Oval
Diâmetro do eixo	6
Comprimento de trabalho	18
Material de corte	HM
Com veio	Sim
Cortador de diâmetro	10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032	TRE

Normas