


## Parafuso arreigada quadrada UNC ASME B18.9 Aço carbono SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 3/8-16X1.1/2



Referência	U01036.037.0150
Marca	-
UBB	500625895809
UNSPSC	31162400
EAN	8715492860231
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/8 Inch
Comprimento	1.1/2 Inch
Classe	Gr.5
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço carbono
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Unified National Coarse

### Normas

ASME	B18.9
------	-------

### Especificação técnica

A (max.)	0.708
B (min.)	0.375
LT (min.)	1
TPI	16
S (max.)	0.312

### Desenho técnico

