



Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superfície Gr.5 3/4-16X1.1/2 ft

Referência	U01060.075.0150
Marca	-
UBB	500620710763
UNSPSC	31161620
EAN	8717077337671
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/4 Inch
Comprimento	1.1/2 Inch
Classe	Gr.5
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Fine
Fios por polegada	16
Info	ft = fully threaded

Normas

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Especificação técnica

F	1.125
H	0.46875
LT (min.): L6 Inch	2
LT (min.): L≤6 Polegadas	1.75

Desenho técnico

