

Parafuso cabeça quadrada UNC ASME B18.6.2 Aço Sem tratamento de superfície 5/8-11X6 Inch



Referência	U01080.062.0600
Marca	-
UBB	500624350996
UNSPSC	31161620
EAN	8715492859075
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5/8 Inch
Comprimento	6 Inch
Encaixe	Cabeça quadrada
Forma da cabeça	Cabeça quadrada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.6.2
------	---------

Especificação técnica

F (max.)	0.625
H (max.)	0.485
Fios por polegada	11

Desenho técnico

