


Parafuso cabeça quadrada UNC ASME B18.6.2 Aço Sem tratamento de superfície 3/4-10X3 Inch



Referência	U01080.075.0300
Marca	-
UBB	500624351564
UNSPSC	31161620
EAN	8715492859723
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/4 Inch
Comprimento	3 Inch
Encaixe	Cabeça quadrada
Forma da cabeça	Cabeça quadrada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.6.2
------	---------

Especificação técnica

F (max.)	0.75
H (max.)	0.582
Fios por polegada	10

Desenho técnico

