

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superfície Gr.8 1/4-20X1.3/4

Referência	U04100.025.0175
Marca	-
UBB	500620770999
UNSPSC	31161620
EAN	8717077343931
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/4 Inch
Comprimento	1.3/4 Inch
Classe	Gr.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	20
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlementft = fully threaded

Normas

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Especificação técnica

F	0.4375
H	0.15625
LT (min.): L6 Inch	1

Desenho técnico

LT (min.): $L \leq 6$ 0.75
Polegadas

FABORY

