

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Passivado a amarelo Gr.8 1.-8X4 Inch

Referência	U04104.100.0400
Marca	-
UBB	500620827351
UNSPSC	31161620
EAN	8717077349568
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1 Inch
Comprimento	4 Inch
Classe	Gr.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	8
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlementft = fully threaded

Normas

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Especificação técnica

F	1.5
H	0.609375
LT (min.): L6 Inch	2.5

Desenho técnico

LT (min.): $L \leq 6$ 2.25
Polegadas

FABORY

