

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Passivado a amarelo Gr.8 1.1/4-7X6 Inch

Referência	U04104.125.0600
Marca	-
UBB	500620831130
UNSPSC	31161620
EAN	8717077349940
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.1/4 Inch
Comprimento	6 Inch
Classe	Gr.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	7
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlementft = fully threaded

Normas

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Especificação técnica

F	1.875
H	0.78125
LT (min.): L6 Inch	3

Desenho técnico

LT (min.): $L \leq 6$ 2.75
Polegadas

FABORY

