FABORY



Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superficie 1.3/4-5X4 Inch ft

Referência	U07000.175.0400
Marca	-
UBB	500620941772
UNSPSC	31161605
EAN	8717077361065
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.3/4 Inch
Comprimento	4 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM A574
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Unified National Coarse
Info	Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem

Normas

ASME	B18.3

causar problemas de montagem.Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.ft = totalmente roscado

Especificação técnica

A	2.625
H	1.75
J	1.25
LT (min.)	4.38
Fios por polegada	5

Desenho técnico

