



Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sem tratamento de superfície (#10)1/4X3/4

Referência	U07111.025.0075
Marca	-
UBB	500624163217
UNSPSC	31161605
EAN	8715492891396
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento	3/4 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cylindrical Knurled
Material	Alloy steel
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.3
BS	2470

Info

Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas. A marcação destes parafusos não é obrigatória. Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode

causar problemas de
encaixe da rosca.

FABORY

Especificação técnica

A (max.)	0.375
D	0.25
D1	0.19
E	0.375
H (max.)	0.188
J	0.125
Fios por polegada	24
D (min.)	0.246
D (max.)	0.248

Desenho técnico

