



## Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sem tratamento de superficie (5/16)3/8X2 1/2

Referência	U07111.037.0250
Marca	-
UBB	500624166855
UNSPSC	31161605
EAN	8715492891860
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

D	3/8
D <sub>1</sub>	5/16-18
Comprimento (L) (Inch - ft)	2.1/2

#### Info

Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas. A marcação destes parafusos não é obrigatória. Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.

Encaixe	Sextavado interior
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie

### Normas

ASME	B18.3
BS	2470

## Especificação técnica

**FAROV**

A (max.)	0.562
D <sub>1</sub>	5/16-18
E	0.500
H (max.)	0.250
J	3/16
Fios por polegada	18
D (min.)	0,3710
D (max.)	0,3730

## Desenho técnico

