



Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sem tratamento de superficie (5/16)3/8X2 1/2

Referência	U07111.037.0250
Marca	-
UBB	500624166855
UNSPSC	31161605
EAN	8715492891860
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento	2.1/2 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cylindrical Knurled
Material	Alloy steel
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.3
BS	2470

Info

Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas. A marcação destes parafusos não é obrigatória. Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode

causar problemas de encaixe da rosca.

FABORY

Especificação técnica

A (max.)	0.562
D	0.375
D1	0.3125
E	0.5
H (max.)	0.25
J	0.1875
Fios por polegada	18
D (min.)	0.371
D (max.)	0.373

Desenho técnico

