

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superfície #6-32X1.1/2



Referência	U07410.013.0150
Marca	-
UBB	500621014934
UNSPSC	31161518
EAN	8717077366190
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.6
Comprimento	1.1/2 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F835
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.3
------	-------

Info
ft = rosca total Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. ATENÇÃO: como a norma do produto especifica uma tolerância de 3A para roscas até 1 polegada, zincagem pode

originar problemas
de fitting.

FABORY

Especificação técnica

A	0.307
H	0.097
J	0.078125
LT (min.)	0.75
Fios por polegada	32

Desenho técnico

