



Perno sextavado interior com ponta côncava UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sem tratamento de superfície 1/4-20X5/16

Referência	U07840.025.0031
Marca	-
UBB	500624374426
UNSPSC	31161518
EAN	8717077372344
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/4 Inch
Comprimento	5/16 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F912
Direção da rosca	Direita
Ponto	Cup
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse

Info

Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas. Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Normas

BS	2470
ASME	B18.3

Especificação técnica

Desenho técnico

C (max.)	0.132
J	0.125
t (min.)	0.125
Fios por polegada	20

FABORY

