

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superfície Gr.2 7/16-14X3.1/2

Referência	U08200.043.0350
Marca	-
UBB	500621067320
UNSPSC	31161620
EAN	8717077376809
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	7/16 Inch
Comprimento	3.1/2 Inch
Classe	Gr.2
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	14
Info	ft = fully threaded

Normas

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Especificação técnica

F	0.625
H	0.28125
LT (min.): L6 Inch	1.375
LT (min.): L≤6 Polegadas	1.125

Desenho técnico

