




Parafuso cabeça oval arreigada quadrada UNC ASME B18.5 Aço SAE J429 Zincado Gr.5 1/4-20X1.1/2

Referência	U08320.025.0150
Marca	-
UBB	500624001193
UNSPSC	31161612
EAN	8717077380660
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/4 Inch
Comprimento	1.1/2 Inch
Classe	Gr.5
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.5
------	-------

Especificação técnica

O (max.)	0.26
P (max.)	0.156
A (max.)	0.594
H (max.)	0.145
LT (min.): L6 Inch	1
LT (min.): L≤6 Polegadas	0.75
Fios por polegada	20

Desenho técnico

