




Parafuso cabeça oval arreigada quadrada UNC ASME B18.5 Aço SAE J429 Zincado Gr.5 3/4-10X5 Inch

Referência	U08320.075.0500
Marca	-
UBB	500624006143
UNSPSC	31161612
EAN	8717077381162
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/4 Inch
Comprimento	5 Inch
Classe	Gr.5
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.5
------	-------

Especificação técnica

O (max.)	0.768
P (max.)	0.406
A (max.)	1594
H (max.)	0.406
LT (min.): L6 Inch	2
LT (min.): L≤6 Polegadas	1.75
Fios por polegada	10

Desenho técnico

