



Parafuso cabeça red/ph comb UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincado 1/4-20X3 Inch

Referência	U24212.025.0300
Marca	-
UBB	500624928437
UNSPSC	31161504
EAN	8712423000193
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/4 Inch
Comprimento	3 Inch
Encaixe	Slotted/Phillips Combination
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Low carbon steel
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	20

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificação técnica

Desenho técnico

A (max.)	0.472
H (max.)	0.175
J (max.)	0.075
Nr. fenda	3
T (max.)	0.109

FABORY

