


Parafuso cabeça cilíndrica UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincado #4-40X5/16



Referência	U24522.011.0031
Marca	-
UBB	500624936760
UNSPSC	31161504
EAN	8717077792814
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.4
Comprimento	5/16 Inch
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Low carbon steel
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	40

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificação técnica

A (max.)	0.219
----------	-------

Desenho técnico

H (max.) 0.08

Nr. fenda 1

