

Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Aço mola SAE 1070 Sem tratamento de superfície 1/16X3/8



Referência	U39100.006.0037
Marca	-
UBB	500626271414
UNSPSC	31162400
EAN	8712423094253
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento	3/8 Inch
A (nom.)	0.0625
Material	Aço mola
Material técnico	SAE 1070
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Info

Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica. V = carga mínima de corte duplo em lb.

Normas

ASME B18.8.2

Especificação técnica

A (max.)	0.069
B (max.)	0.059
C (ref.)	0.028
A (min.)	0.066
F	0.012
V	430

Desenho técnico

