FABORY



Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #3-48X3/8 ft

Referência	U51050.009.0037
Marca	-
UBB	500621282499
UNSPSC	31161605
EAN	8717077388581
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.3
Comprimento	3/8 Inch
Classe	CW / CW1
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM F837 304
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Info	ft = rosca total

Normas

ASME	B18.3

Especificação técnica

A	0.161
H	0.099
J	0.078125
LT (min.)	0.62
Fios por polegada	48

Desenho técnico

