



## Parafuso cabeça de embeber fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) 3/8-16X2.

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | U51110.037.0200           |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 500624990460              |
| UNSPSC     | 31161504                  |
| EAN        | 8717077791169             |
| Emb. de 10 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Diâmetro          | 3/8 Inch                |
| Comprimento       | 2 Inch                  |
| Encaixe           | Fenda                   |
| Forma da cabeça   | Cabeça de embeber       |
| Material          | Aço inoxidável          |
| Material técnico  | ASTM F837 304           |
| Direção da rosca  | Direita                 |
| Rosca             | Unified National Coarse |
| Fios por polegada | 16                      |

#### Info

Screws with diameter  $\leq$  No.5 and length  $\leq$  1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length  $\leq$  2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

### Normas

|      |         |
|------|---------|
| ASME | B18.6.3 |
|------|---------|

### Especificação técnica

### Desenho técnico

|          |       |
|----------|-------|
| A (max.) | 0.717 |
| H (max.) | 0.23  |
| J (max.) | 0.094 |
| T (max.) | 0.106 |

**FABORY**

