



Parafuso fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #4-40X1/4

Referência	U51140.011.0025
Marca	-
UBB	500625012546
UNSPSC	31161504
EAN	8717077791916
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.4
Comprimento	1/4 Inch
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Binding head
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM F837 304
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	40

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificação técnica

O (max.)	0.068
----------	-------

Desenho técnico

F (max.)	0.025
A (max.)	0.235
J (max.)	0.039
T (max.)	0.042

