



Parafuso cabeça redonda com fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #2-56X3/4

Referência	U51213.008.0075
Marca	-
UBB	500625020390
UNSPSC	31161504
EAN	8717077798564
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.2
Comprimento	3/4 Inch
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM F837 304
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	56

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificação técnica

Desenho técnico

A (max.)	0.162
H (max.)	0.069
J (max.)	0.031
T (max.)	0.048

