FABORY



# Parafuso cabeça redonda com fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #4-40X2 Inch

| | |
|---|---|
| Referência | U51213.011.0200 |
| Marca | - |
| UBB | 500625021612 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8717077798694 |
| Emb. de 50 | Apenas embalagem completa |

## Parâmetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diâmetro | NO.4 |
| Comprimento | 2 Inch |
| Encaixe | Fenda |
| Forma da cabeça | Cabeça redonda |
| Material | Aço inoxidável |
| Material técnico | ASTM F837 304 |
| Direção da rosca | Direita |
| Rosca | Unified National Coarse |
| Fios por polegada | 40 |
| Info | Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min. |

## Normas

| | |
|---|---|
| ASME | B18.6.3 |

## Especificação técnica

## Desenho técnico

| | |
|---|---|
| A (max.) | 0.211 |
| H (max.) | 0.086 |
| J (max.) | 0.039 |
| T (max.) | 0.058 |

FABORY

