



Parafuso cabeça embeber UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #10-32X3/4

Referência	U51320.019.0076
Marca	-
UBB	500629064873
UNSPSC	31162400
EAN	8717077792753
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.10
Comprimento	3/4 Inch
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Countersunk oval
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM F837 304
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	24

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificação técnica

A (max.)	0.362
----------	-------

Desenho técnico

C	0.06
H (max.)	0.116
Nr. fenda	2

