

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M6X80

Cod Articol	01000.060.080
Marcă	-
UBB	950351003047
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007148
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Desen tehnic

