FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M8X35**

Cod Articol	01000.080.035
Marcă	-
UBB	950351003617
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007360
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	35 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Desen tehnic

