FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M8X80**

Cod Articol	01000.080.080
Marcă	-
UBB	950351004524
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007452
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1.25
s	13

Desen tehnic

