

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M10X45

Cod Articol	01000.100.045
Marcă	-
UBB	950351005448
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007629
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	45 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

Desen tehnic

