FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M10X75**

Cod Articol	01000.100.075
Marcă	-
UBB	950351006016
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007681
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	75 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	17

Desen tehnic

