

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M10X80

Cod Articol	01000.100.080
Marcă	-
UBB	950351006198
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007698
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80
P	1.5
s	17

Desen tehnic

