

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M10X170

Cod Articol	01000.100.170
Marcă	-
UBB	952351313566
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007834
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	170 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	170
P	1.5
s	17

Desen tehnic

