

## Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M12X80

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 01000.120.080        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 950351008095         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8715492008015        |
| PKG. of 50  | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Diameter            | M12           |
| Lungime             | 80 mm         |
| Clasă               | 8.8           |
| Tip antrenare       | Hexagon       |
| Forma de cap        | Cap hexagonal |
| Material            | Oțel          |
| Direcție filet      | Dreapta       |
| Tratament suprafață | Simplu        |
| Filete              | Filet metric  |

### Standarde

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Specificatii tehnice

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36   |
| b (min.): L200mm          | 49   |
| b (min.): L≤125mm         | 30   |
| d-D                       | M12  |
| k                         | 7.5  |
| L (mm)                    | 80   |
| P                         | 1.75 |
| s                         | 19   |

### Desen tehnic

