

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M12X85

Cod Articol	01000.120.085
Marcă	-
UBB	952351313723
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008022
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	85 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	85
P	1.75
s	19

Desen tehnic

