FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M12X90**

Cod Articol	01000.120.090
Marcă	-
UBB	950351008178
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008039
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	90 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.75
s	19

Desen tehnic

