FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M12X110**

Cod Articol	01000.120.110
Marcă	-
UBB	950351008335
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008060
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	110 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

Desen tehnic

