FABORY

# Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M14X50**

| | |
|---|---|
| Cod Articol | 01000.140.050 |
| Marcă | - |
| UBB | 950351009655 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492008244 |
| PKG. of 50 | Exclusiv împachetare |

## Parametri tehnici

| | |
|---|---|
| Diameter | M14 |
| Lungime | 50 mm |
| Clasă | 8.8 |
| Tip antrenare | Hexagon |
| Forma de cap | Cap hexagonal |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Dreapta |
| Tratament suprafaţă | Simplu |
| Filete | Filet metric |

## Standarde

| | |
|---|---|
| NEN | 1555 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |

## Specificatii tehnice

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 40 |
| b (min.): L200mm | 53 |
| b (min.): L≤125mm | 34 |
| d-D | M14 |
| k | 8.8 |
| L (mm) | 50 |
| P | 2 |
| s | 22 |

## Desen tehnic

