

## #urub cu cap hexagonal par#ial filetat DIN 931 O#el Simplu 8.8 M14X55



Cod Articol	01000.140.055
Marcă	-
UBB	950351009739
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008251
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagonal
Forma de cap	Cap hexagonal
Material (lung)	O#el
Direc#ie filet	Dreapta
Tratament al suprafe#ei	Simplu
Filete	Filet metric
Lă#ime de cheie	22
Diametru (d-D)	M14
Lungime (L) (mm)	55

### Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

### Specificatii tehnice

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

### Desen tehnic

