

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M14X70

Cod Articol	01000.140.070
Marcă	-
UBB	950351903881
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008282
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M14
Lungime	70 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	70
P	2
s	22

Desen tehnic

