FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M16X130**

Cod Articol	01000.160.130
Marcă	-
UBB	950351012378
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008619
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	130 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2
s	24

Desen tehnic

