

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M16X150

Cod Articol	01000.160.150
Marcă	-
UBB	950351012527
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008633
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	150 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Desen tehnic

