FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M16X180**

Cod Articol	01000.160.180
Marcă	-
UBB	950351012782
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008664
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	180 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

Desen tehnic

