FABORY

# Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M16X190**

| | |
|---|---|
| Cod Articol | 01000.160.190 |
| Marcă | - |
| UBB | 950351914029 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492008671 |
| PKG. of 25 | Exclusiv împachetare |

## Parametri tehnici

| | |
|---|---|
| Diameter | M16 |
| Lungime | 190 mm |
| Clasă | 8.8 |
| Tip antrenare | Hexagon |
| Forma de cap | Cap hexagonal |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Dreapta |
| Tratament suprafaţă | Simplu |
| Filete | Filet metric |

## Standarde

| | |
|---|---|
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |

## Specificatii tehnice

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 44 |
| b (min.): L200mm | 57 |
| b (min.): L≤125mm | 38 |
| d-D | M16 |
| k | 10 |
| L (mm) | 190 |
| P | 2 |
| s | 24 |

## Desen tehnic

