

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M16X270

Cod Articol	01000.160.270
Marcă	-
UBB	952351313806
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008756
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	270 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	270
P	2
s	24

Desen tehnic

