FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M18X80**

Cod Articol	01000.180.080
Marcă	-
UBB	950351013855
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008893
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M18
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	80
P	2.5
s	27

Desen tehnic

