

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M18X140

Cod Articol	01000.180.140
Marcă	-
UBB	950351014432
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008978
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M18
Lungime	140 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	140
P	2.5
s	27

Desen tehnic

