

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M18X240

Cod Articol	01000.180.240
Marcă	-
UBB	950351015009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009050
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M18
Lungime	240 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	240
P	2.5
s	27

Desen tehnic

