

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M18X300

Cod Articol	01000.180.300
Marcă	-
UBB	950351015348
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009098
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M18
Lungime	300 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	300
P	2.5
s	27

Desen tehnic

